

Watch Battery Selection Guide

寸法			公称電圧	Murata ムラタ	Sony ソニー	Maxell マクセル Panasonic パナソニック Seizaiken セイザイケン	Energizer エナジャイザー Rayovac レイオバック Renata レナータ	Varta ファルタ	Berec バレック	Bulova ブローバ	Citizen シチズン	Mallory マロリー	Omega オメガ	Orient オリエント	Seiko セイコー	Timex タイムックス	Waltham ウォルサム	IEC60086-3 (IEC60086-2)
直径	高さ																	
4.8mm	1.65mm	1.55V	SR416SW	SR416SW	SR416SW	337	V337			623	280-75					SB-A5		SR416
4.8mm	2.15mm	1.55V	SR421SW	SR421SW	SR421SW						280-77					SB-A6		
5.8mm	1.25mm	1.55V	SR512SW	SR512SW	SR512SW	335	V335			622	280-68		9948			SB-AB		SR512
5.8mm	1.65mm	1.55V	SR516SW	SR516SW	SR516SW	317	V317			616	280-58		9939	080-D55	SB-AR	CA		SR516 (SR62)
5.8mm	2.15mm	1.55V	SR521SW	SR521SW	SR521SW	379	V379		B-379L	618	280-59		9938	080-D39	SB-AC	JA		SR521 (SR63)
5.8mm	2.7mm	1.55V	SR527SW	SR527SW	SR527SW	319	V319			615	280-60					SB-AE		SR527 (SR64)
6.8mm	1.65mm	1.55V	SR616SW	SR616SW	SR616SW	321	V321		B-321L	611	280-73		9934		SB-AF	DA	L	SR616 (SR65)
6.8mm	2.15mm	1.55V	SR621SW	SR621SW	SR621SW	364	V364		B-SR60L	602	280-34	D364	9911	080-D29	SB-AG	T	F	SR621 (SR60)
6.8mm	2.15mm	1.55V	SR621W	SR621W	SR621W						280-70							SR621 (SR60)
6.8mm	2.6mm	1.55V	SR626SW	SR626SW	SR626SW	377	V377		B-377L	606	280-39		9933		SB-AW	BA	I	SR626 (SR66)
6.8mm	2.6mm	1.55V	SR626W	SR626W	SR626W	376				619	280-72				SB-BW	MA		SR626 (SR66)
7.9mm	1.25mm	1.55V	SR712SW	SR712SW	SR712SW	346	V346			628	280-66		9949		SB-AH			SR712
7.9mm	1.45mm	1.55V	SR714SW	SR714SW	SR714SW	341	V341			627			9943				J	SR714
7.9mm	1.65mm	1.55V	SR716SW	SR716SW	SR716SW	315	V315		B-315L	614	280-56		9937	080-D54	SB-AT	HA	N	SR716 (SR67)
7.9mm	2.1mm	1.55V	SR721SW	SR721SW	SR721SW	362	V362		B-SR58L	601	280-29	D362	9916	080-D22	SB-AK	S	C1	SR721 (SR58)
7.9mm	2.1mm	1.55V	SR721W	SR721W	SR721W	361	V361		B-SR58H		280-53			080-D32	SB-BK	X	C	SR721 (SR58)
7.9mm	2.6mm	1.55V	SR726SW	SR726SW	SR726SW	397	V397		B-SR59L	607	280-28	D397	9931	080-D20	SB-AL	N	H	SR726 (SR59)
7.9mm	2.6mm	1.55V	SR726W	SR726W	SR726W	396	V396		B-SR59H	612	280-52	D396			SB-BL	V		SR726 (SR59)
7.9mm	3.1mm	1.55V	SR731SW	SR731SW	SR731SW	329	V329											SR731
7.9mm	3.6mm	1.55V	SR41	SR41SW	SR41SW	384	V384		B-SR41L	247	280-18		9919 9920	080-D01	SB-A1		A	SR736 (SR41)
				SR41W	SR41W	392	V392		247B	280-13		080-D05	SB-B1	K				
				SR41	SR41													
7.9mm	5.4mm	1.55V	SR48	SR48W	SR48W	393	V393		B-SR48H	255		D393	9915		SB-B3	F		SR754 (SR48)
9.5mm	1.65mm	1.55V	SR916SW	SR916SW	SR916SW	373	V373		B-373L	617	280-45		9936	080-D40	SB-AJ	WA	M	SR916 (SR68)
9.5mm	2.05mm	1.55V	SR920SW	SR920SW	SR920SW	371	V371		B-371L	605	280-31		9929	080-D30	SB-AN		G	SR921 (SR69)
9.5mm	2.05mm	1.55V	SR920W	SR920W	SR920W	370	V370		B-370H	620	280-51		9945		SB-BN	Z		SR921 (SR69)
9.5mm	2.7mm	1.55V	SR927SW	SR927SW	SR927SW	395	V395		B-SR57L	610	280-48	D395	9930	080-D25	SB-AP		K	SR927 (SR57)
9.5mm	2.7mm	1.55V	SR927W	SR927W SR927	SR927W	399	V399		B-SR57H	613	280-44			080-D19	SB-BP	W		SR927 (SR57)
9.5mm	3.6mm	1.55V	SR936SW	SR936SW	SR936SW	394	V394		B-SR45L	625	280-17	D394	9919		SB-A4	LA		SR936 (SR45)
9.5mm	3.6mm	1.55V	SR936W	SR936W	SR936W	380					280-74				SB-B4			SR936 (SR45)
11.6mm	1.65mm	1.55V	SR1116	SR1116SW	SR1116SW	366				608	280-46						ZA	SR1116
				SR1116W		365												
11.6mm	2.05mm	1.55V	SR1120	SR1120SW	SR1120SW	381	V381		B-SR55L	317	280-27	D381	9922	080-D14	SB-AS		D	SR1121 (SR55)
				SR1120W	SR1120W	391	V391		609	280-30		080-D28	SB-BS	L				
				SR1120	SR1120		V8GS											
11.6mm	3.05mm	1.55V	SR1130	SR1130SW	SR1130SW	390	V390		B-SR54L	603	280-24	D390	9924	080-D15	SB-AU		B	SR1130 (SR54)
				SR1130W	SR1130W	389	V389		626	280-15		080-D11	SB-BU	M				
				SR1130	SR1130		V10GS											
11.6mm	4.2mm	1.55V	SR43	SR43SW	SR43SW	301	V301		B-SR43L	226	280-01	D301	9902	080-D02	SB-A8	D		SR1142 (SR43)
				SR43W	SR43W	386	V386		260	280-41		080-D04	SB-B8	H				
				SR43	SR43		V12GS											
11.6mm	5.4mm	1.55V	SR44	SR44SW	SR44SW	303	V303		B-SR44L		280-08	D303			SB-A9	A		SR1154 (SR44)
				SR44W	SR44W	357	V357		228	280-62		080-D03	SB-B9	J				
				SR44	SR44		V13GS											
11.6mm	5.4mm	1.5V	LR44	LR44	LR44	A76	V13GA				280-904			SB-F9			LR1154 (LR44)	